



电子信息技术产品污染控制管理办法（第39号） 产品中含有有毒、有害物质或元素目录

4kW Megapac EL RoHS

| 200/200 4千瓦兆非电流共享装配, ROHS | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 120毫米风扇装配 | O | O | O | O | O | O |
| 电感装配 1.8毫亨, 22安培 | O | O | O | O | O | O |
| 3相位兆机盖装配 | X | O | O | O | O | O |
| 3相交流输入滤波器装配, ROHS | X | O | O | O | O | O |
| 3相启动关闭印刷电路板装配, ROHS | X | O | O | O | O | O |
| 3相逆变器印刷电路板装配, ROHS | X | O | O | O | O | O |
| 4千瓦主板印刷电路板装配, ROHS | O | O | O | O | O | O |
| 3相4千瓦双电桥印刷电路板装配 | O | O | O | O | O | O |
| 风扇罩 4.7英寸边长, 穿孔 | O | O | O | O | O | O |
| 3相位和4千瓦兆底座, ROHS | O | O | O | O | O | O |
| 3相位兆架 | O | O | O | O | O | O |

X – 标示物质含量高於《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准号 SJ/T 11363-2006 的限量要求

O – 标示物质不存在或含量低於《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》标准号 SJ/T 11363-2006 的限量要求