



Ref. Certif. No.

DE 3 - 501677

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Power supply
AC Input Power Supply Module

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Vicor Corporation
25 Frontage Road
Andover MA 01810, USA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Vicor Corporation
25 Frontage Road, Andover MA 01810, USA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Vicor Inc.
400 Federal Street, Andover MA 01810, USA

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Rated Input Voltage: 87-264 V AC
Rated Output Voltage: 120-370 Vpk
Rated Output Power: 450W Max

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Vicor

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model/type Ref.
Ref. de type

VIA AIM Model: AIM1714VB6MC7D5T00
(see certificate attachment for model and rating information.)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2);am1;am2

as shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue une partie de ce certificat

72103425-000

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date, 2016-01-15
CB 16 01 21433 474

William Stinson



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service

Attachment to Certificate CB 16 01 21433 474

VIA AIM Model Matrix: AAAbbbbccddeewwxyzz
Example: AIM1714VB6MC7D5T00

AAA = AIM

Product Type	
AIM	Single Phase AC Input Module

bbbb = 1714

Package Size Designator (in.)	
1714	1.7 x 1.4

c = V

Package Type	
V	Chassis mount
B	Board mount

dd = B6

Input Voltage Range	
B6	87-264Vac, 50/60Hz

e = M

Range Ratio (Vin high / Vin low)	
M	3.1

ww = C7

Output Voltage Range	
C7	120-375Vpk

xx = D5

Maximum Output Power	
D5	450W

Y = T

Product Grade	
E	0 to 100°C
C	-20 to 100°C
T	-40 to 100°C
M	-55 to 100°C

zz = 00

Customer Options (non-safety related, any alpha-numeric combination)	
00	No options

Test Report No: 72103425-000

Date, 2016-01-15
CB 16 01 21433 474

Product Service

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstrasse 65 • D-80339 München